

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



高能效的应急照明, 具有长使用寿命

- 开发和使用符合 DIN EN 60598-2-22
- 适用于恶劣环境条件的 LED 灯(如存在冲击和振动、温度范围大)
- 比荧光灯的能效更高、寿命更长
- 凭借多电压输入 (21.5 V...60 VDC), 得以在全世界广泛 使用。
- 高防火等级 VO
- 射束方向朝向一侧
- 20W 功率版本
- 可利用圆形接插件插拔

通用订货数据

订货号	2820610000
类型	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

 MAMID 认证	74.00 at 1.00	SAVELDERVEENES
MAMID MIL		IIV
	∠ c(∪) ₁	, UN
		^ حص
	LISTED	

ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E345151

尺寸和重量

深	105 mm	深度 (英寸)	4.1338 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	250 mm		9.8425 inch
长度	250 mm	 长度 (英寸)	9.8425 inch
	750 g		

温度

存储温度	-40 °C70 °C	工作温度	-40 °C55 °C
	595 %, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

通用参数

硅胶	无	联接类型	固定回路数接圆接插件
阻燃等级符合 UL 94	V-0		不
安装方式	磁铁	 额定电压	24 V
防护等级	IP67	过压等级	II
污染等级	2		< 500 V (外壳 / PE)
安装位置、安装提示	任意		III
断路器	<10 A	振幅偏转	1.5 mm (2-9 Hz)
抗震性(EN 60721-3-3)	3M3 正弦稳态		3M3 手提式
弱电流	2000 lm		2.5 mm ²
最小导线横截面	0.5 mm ²	 高度	≤ 3000 m
预制连接器横截面	2.5 mm ²		是, intern
 色温 (CCT)	5700K		50 m/s² (@ 9-200 Hz)
LED 工作寿命	> 50.000 h	 LED 模块形状	其他
效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	E	峰值加速度, L型	70 m/s ²

额定数据 (IEC 60598-1)

额定功率	20 W	额定电流	420 mA	
输入电压范围 直流	21.560 V DC			

分类

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996

目录日期/图纸 2

数据信息页

WIPL 20W DC RC M MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RC 分配器



H 型分配器:

H型分配器配备四极,其多功能性和 IP68 防护等级令人印 象深刻。

通用订货数据

类型 RC D 4/4P 订货号 2819550000 GTIN (EAN) 4064675591290

数量

版本

M20





通用订货数据

类型	PC RC F	版本
订货号	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
数量		
类型	PC RC M	版本
类型 订货号	PC RC M 2820090000	版本
		版本

插头连接器 - 螺纹系统



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用 于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类

5

数据信息页

WIPL 20W DC RC M MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型 RC F P2 版本 订货号 2788990000 GTIN (EAN) 4064675591276	
GTIN (EAN) 4064675591276	
数量	
类型 RC M P2 版本	
订货号 2788980000	
GTIN (EAN) 4064675591269	
数量	
类型 RC F P2 SP 版本	
订货号 2903200000	
GTIN (EAN) 4099986122376	
数量	
类型 RC M P2 SP 版本	
订货号 <u>2903190000</u>	
GTIN (EAN) 4099986122369	
数量	