

**VPU ZPA S I 3 R 300/7,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Lightning arresters for 40 mm rail systems

- Simple and safe to use and install
- Complete and permanent status control
- Leakage current free surge protection
- Application-specific application classes with 7.5 kA and 12.5 kA discharge current

**通用订货数据**

版本	防浪涌放电管, 低电压, 无漏电流, TN-C, IT 无 N
订货号	<a href="#">2830940000</a>
类型	VPU ZPA S I 3 R 300/7,5
GTIN (EAN)	4064675390145
数量	1 items

## VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	102 mm	深度 (英寸)	4.0157 inch
高度	236 mm	高度 (英寸)	9.2913 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
净重	618 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	...85 °C
工作温度	-40 °C...85 °C	湿度	5 - 95% 相对湿度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## IEC / EN 额定数据

回路数	3	组合脉冲 UOC	6 kV
额定电压下的漏电压	20 µA	信号触点	250 V 1A 1CO
额定电压 (交流)	240 V	低电压网络	TN-C, IT 无 N
电压类型	交流电	保险装置	无需保险装置 ≤160 A gG
响应时间/回退时间	≤ 100 ns	最高频率	60 Hz
最低频率	50 Hz	雷击测试电流 Iimp(10/350 µs) (L-PE)	7.5 kA
EN 61643-11等级	T1, T2, T3	符合 IEC 61643-11 要求	I级, II级, III级
电源电压	230 V / 400 V	能量配合 (≤10 m)	类型 I, 类型 II, 类型 III
SPD 类型	T1, T2, T3	保护级别 Up, 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短路时电流值 ISCCR	25 kA	集成备用保险丝	无
接地导线电流 IPE	20 µA		

## 通用参数

光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换	行业	能源分配
类型	无漏电流	颜色编码	灰色
防护等级	IP20	安装导轨已装备	汇流排
辅助触点	否	工作海拔	≤ 4000 m

## 通讯联接参数

最小压接面积 硬导线	0.25 mm <sup>2</sup>	联接类型	PUSH IN
最大压接面积 硬导线	1.5 mm <sup>2</sup>	最大扭矩	0.4 Nm

## 电气数据

电压类型	交流电
------	-----

技术数据

通用数据

回路数	3	防护等级	IP20
颜色编码	灰色		

联接参数

剥线长度	18 mm	导线连接方式	螺钉联接
联接类型	螺钉联接	最大拧紧力矩	4.5 Nm
额定连接下的压接范围	16 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	4 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	35 mm <sup>2</sup>	单股导线的最小压接面积	16 mm <sup>2</sup>
单股导线最大截面	35 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	25 mm <sup>2</sup>
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 16 mm <sup>2</sup> 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 25 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
接线截面积, 多股线, 最小	16 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	35 mm <sup>2</sup>


保修

质保期	5年
-----	----

分类

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

开关符号



Circuit diagram

## VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

## 通用订货数据

类型	SDIK PH1 X 80	版本	
订货号	<a href="#">2749890000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118897098		
数量	1 ST		

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本	
订货号	<a href="#">2749850000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118897050		
数量	1 ST		

## 附件



## 通用订货数据

类型	V-ZPA TERMINAL	版本	
订货号	<a href="#">2904470000</a>		
GTIN (EAN)	4099986010352		
数量	1 ST		

**VPU ZPA S I 3 R 300/7,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

类型	V-ZPA FUSE HOLDER E	版本
订货号	<a href="#">3038720000</a>	
GTIN (EAN)	4099987006422	
数量	1 ST	