

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	0.14mm ² , 6mm ² , 梯形
订货号	2831390000
类型	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
数量	1 items

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
高度	80 mm	高度 (英寸)	3.1496 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
长度	200 mm	长度 (英寸)	7.874 inch
净重	428 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

驱动	机械	管状端头 最大横截面	6 mm ²
Crimpart/-profil	梯形		

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	ERTE ES PZ 6 ROTO L	版本
订货号	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
数量	1 ST	

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本
订货号	9202810000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	版本
订货号	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
数量	1 ST	

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	版本
订货号	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
数量	1 ST	