

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Protective caps suitable for FieldPower and WIPL family
with round connector

通用订货数据

订货号	2833850000
类型	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

尺寸和重量

净重

3 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

绝缘电压

< 500 V (外壳 / PE)

基本技术信息

外壳基本材料

PA 66

防护等级

IP67

通用标准

证书号 (cULus)

E307231

一般数据

阻燃等级符合 UL 94

V-2

防护等级

IP67

分类

ETIM 8.0

EC002314

ETIM 9.0

EC002314

ETIM 10.0

EC002314

ECLASS 14.0

27-44-02-08

ECLASS 15.0

27-44-02-08

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

插头连接器 - 螺纹系统



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

类型	RC M P2 SP	版本	
订货号	2903190000		
GTIN (EAN)	4099986 122369		
数量			

直流连接器



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

类型	RC M P2 M20 SP	版本	
订货号	2860650000		
GTIN (EAN)	4064675576662		
数量			