

**CRIMPFIX ECO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

版本	自动化机器, 自动剥皮及压接装置
订货号	<a href="#">2833890000</a>
类型	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	323 mm	深度 (英寸)	12.7165 inch
高度	188 mm	高度 (英寸)	7.4016 inch
宽度	230 mm	宽度 (英寸)	9.0551 inch
净重	12496 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	驱动	机电式
脉冲时间	约 1.5 s	压接	梯形
管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
压接长度	8 mm	耗材	特殊管状端头
管状端头长度	14 mm	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CRIMPFIX ECO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	AIMESA CF ECO	版本
订货号	<a href="#">2875560000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4064675654674	
数量	1 ST	
类型	HUELSENTRENNMESSER CRIM...	版本
订货号	<a href="#">2875570000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4064675654681	
数量	1 ST	