

PAC-S1500-SD50-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

订货号	2836810015
类型	PAC-S1500-SD50-V0-1M5
GTIN (EAN)	4099986609075
数量	1 items

PAC-S1500-SD50-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 475 g

通用参数

电缆长度	1.5 m	适用于	模拟信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口连接器	SUB-D FEMALE 50P	最小回路数	40 回路
电缆外径	12.4 - 1 mm	PLC 侧接连接器	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
导线压接面积	0.25 mm ²		

电气数据

最大总电流	0.125 A	耐压测试	1 KV/1s
每路允许的最大电流	1 A	导线电阻	≤ 80 mΩ/m
工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	电容 (线芯/线芯)	300 pF/m
电容 (线芯/屏蔽)	300 pF/m		

额定数据 UL

最大总电流 0.125 A

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		