

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

版本	Cable, 6 kV, 600 V
订货号	2852960050
类型	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
数量	1 items

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	50 m	长度 (英寸)	1968.5039 inch
净重	2832 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

护套颜色	灰(类似RAL 7001)	芯线横截面积	1.5 mm ²
接线数量	2	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标准
绝缘	TPE	最大可变温度	85 °C
最小可变温度	-25 °C	最高温度 恒温	85 °C
最小恒温值	-30 °C	电缆材料	PUR 不含卤素的
最小弯曲半径, 可变	15 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	10 x 电缆直径
护套材料	PUR	外径	6.4 mm ± 0.25 mm

常规技术数据

回路数	2	额定浪涌电压	6 kV
额定电压	600 V		

分类

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		