



CH-SMC-00.80-OVP180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

版本	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, 插座, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
订货号	2853620080
类型	CH-SMC-00.80-OVP180
GTIN (EAN)	4064675477549
数量	10 items

CH-SMC-00.80-OVP180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

直径 6.4 mm 净重 60.65 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	0.8 m	导线类型	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
护套颜色	灰色	防油	Yes
芯线横截面积	1.5 mm ²	接线数量	2
带屏蔽	无	卤素	不
绝缘	PP	最大可变温度	90 °C
最小可变温度	-30 °C	最高温度 恒温	90 °C
最小恒温值	-40 °C	电缆材料	PUR/ TPE
最小弯曲半径, 可变	15 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	10 x 电缆直径
外径	6.4 mm ± 0.25 mm		

常规技术数据

回路数	2	额定浪涌电压	6 kV
额定电压	600 V	额定电流	18.5 A
防护等级	IP20		

联接器技术参数

联接器	联接器描述	联接器 1
	进线	straight
	外壳基本材料	塑料
	回路数	3
	类型	公头
	个性化组件联接器	SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO
	联接器描述	联接器 2
	进线	straight
	外壳基本材料	塑料
	回路数	3
类型	插座	
个性化组件联接器	BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO	

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-SMC-00.80-OVP180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸

www.weidmueller.com

