



在安装、维护和修理电子设备和仪器时测试仪必不可少。

魏德米勒提供完整的测试仪分类：

从电压测试仪到电流绝缘钳，再到插座和 FI 测试仪。在研发和设计时魏德米勒始终关注用户的要求和经验，因此设备具备最佳设计和高可靠度，完美适用于实践工作。

#### 通用订货数据

版本	电压测试仪, 不
订货号	<a href="#">2855000000</a>
类型	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
数量	1 items

**技术数据**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	22.2 mm	深度 (英寸)	0.874 inch
宽度	154.1 mm	宽度 (英寸)	6.0669 inch
长度	154 mm	长度 (英寸)	6.063 inch
直径	22.2 mm	净重	29.92 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	螺丝刀式电压测试仪
------	-----------

**测量及测试设备**

刀片宽度(B)	3 mm	负载可联接	无
电压范围/ 交流	100-250 V	最高工作温度	50 °C
最低工作温度	-10 °C	最高频率	500 Hz
最低频率	50 Hz	显示	视觉的
刀片长度	63 mm	相序指示器	无
连续性测试	不	测试探针保护器 GS 38	无
测试探针照明	无	HOLD锁定功能	无

**分类**

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		