

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	MetalliCard, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 根据客户需求
订货号	2859580000
类型	SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR
GTIN (EAN)	4064675572367
数量	1 items

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	11 mm	宽度 (英寸)	0.4331 inch
净重	0.85 g		

温度

工作温度范围	-55...130 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

每个弧形的数量	1	
打印类型	客户定制	
类型	无卤	
宽度	11 mm	
最大工作温度	130 °C	
最小工作温度	-55 °C	
颜色编码	根据客户需求	
基础材料	阳极氧化铝	
打印标志	需要 M-Print PRO 文件	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCard
标记区域大小	11.2 x 45 mm	
推荐使用的工业	流程, 能源	
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-55...130 °C	

导线和电缆标记号

最大压接面积	500 mm ²	最小压接面积	16 mm ²
最大电缆外径	40 mm	最小电缆外径	7 mm
电缆扎带孔径	扁平	导线外径	7 - 40 mm
导线压接面积	16 - 500 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

