

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 红色
订货号	<a href="#">2859700000</a>
类型	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR
GTIN (EAN)	4064675572619
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	0.88 g		

## 温度

工作温度范围	-55...130 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

类型	插拔式, 带 3.5 mm 安装孔	
宽度	45 mm	
最大工作温度	130 °C	
最小工作温度	-55 °C	
颜色编码	红色	
基础材料	阳极氧化铝	
打印标志	客户定制	
每个包装单元的标记号数量	1 供电形式	MetalliCard
标记区域大小	15.2 x 42.2 mm	
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Device markers	
工作温度范围	-55...130 °C	

## 设备标记号

开孔直径	3.30 mm
------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

