

**IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



LMN电缆、RJ12 / RJ12、双绞线适用于智能计量应用  
(无屏蔽)

**通用订货数据**

版本	预制电缆, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
订货号	<a href="#">2860910003</a>
类型	IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
数量	30 items

## IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

长度	0.3 m	长度 (英寸)	11.811 inch
净重	0.41 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-20 °C...60 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用标准

连接器标准	TIA-1096-A	专用通信电缆设备	VDE-AR-N 4100:2019-04
-------	------------	----------	-----------------------

## 右插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 左插头

插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽	插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

## 电缆电气属性

额定浪涌电压	6 kV	操作电压	50 V
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	目录册	Cat.3
额定电流	1 A	信号传达时间	5.45 ns/m
最大绝缘电压	500 V		

## 电缆的机械和材料属性

防油	No	颜色编码	红色
卤素	不	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1

**IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套直径	4.8 mm	护套颜色	红色
截面积	3x2xAWG 24/7	屏蔽	U/UTP
接线数量	6	绝缘横截面	1 mm
绝缘	PE	最大护套直径	4.95 mm
最小护套直径	4.65 mm	护套材料	LSZH
电缆结构	双重绝缘符合 VDE 0603-100		

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

图纸

接线图



图纸

