

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

通用订货数据

版本	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
订货号	2861240000
类型	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
数量	10 items

IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

净重 15 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...80 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ12	端口 2	RJ12
布线	耦合	颜色编码	米色, 黑色
外壳基本材料	塑料材质	插针镀层	镍, 镀金
安装方式	TS 35	屏蔽	不带屏蔽
防护等级	IP20	插拔次数	≥ 200

通用标准

连接器标准 TIA-1096-A

分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

