

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**通用订货数据**

版本	MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 红色
订货号	2863810000
类型	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT
GTIN (EAN)	4064675597384
数量	500 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	1.87 g		

温度

工作温度范围	-55...130 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	插拔式, 带 3.5 mm 安装孔	
宽度	45 mm	
最大工作温度	130 °C	
最小工作温度	-55 °C	
颜色编码	红色	
基础材料	阳极氧化铝	
打印标志	空白	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCard
标记区域大小	15.2 x 42.2 mm	
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Device markers	
工作温度范围	-55...130 °C	

设备标记号

开孔直径	3.30 mm
------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

