

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 红色
订货号	<a href="#">2863810000</a>
类型	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT
GTIN (EAN)	4064675597384
数量	500 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	1.87 g		

## 温度

工作温度范围 -55...130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

类型	插拔式, 带 3.5 mm 安装孔		
宽度	45 mm		
最大工作温度	130 °C		
最小工作温度	-55 °C		
颜色编码	红色		
基础材料	阳极氧化铝		
打印标志	空白		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCard	
标记区域大小	15.2 x 42.2 mm		
适用的打印机			
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Device markers		
工作温度范围	-55...130 °C		

## 设备标记号

开孔直径 3.30 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

