

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	MetalliCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 银色
订货号	2863820000
类型	CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
GTIN (EAN)	4064675597407
数量	500 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	1.86 g		

温度

工作温度范围 -55...130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	插拔式, 带 3.5 mm 安装孔		
宽度	45 mm		
最大工作温度	130 °C		
最小工作温度	-55 °C		
颜色编码	银色		
基础材料	阳极氧化铝		
打印标志	空白		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliCard	
标记区域大小	15.2 x 42.2 mm		
适用的打印机			
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Device markers		
工作温度范围	-55...130 °C		

设备标记号

开孔直径 3.30 mm

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

