# 数据信息页

## **WAP WTL 6 GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

#### 通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 68.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid		
订货号	<u>2868500000</u>		
类型	WAP WTL 6 GR		
GTIN (EAN)	4064675619574		
数量	20 items		

目录日期 / 图纸

## **WAP WTL 6 GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
₹	35.2 mm	深度 (英寸)	1.3858 inch	
高度	68.5 mm	 高度 (英寸)	2.6968 inch	
<b>范</b> 度	1.5 mm	 宽度 (英寸)	0.0591 inch	
重	3.92 g			
温度				
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
不保产品合规				
oHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
<sup>产</sup> 品碳足迹	从摇篮到大门	从摇篮到大门 0.040 kg CO2eq.		
其它技术参数				
	=			
可卡装	是			
材料参数				
	Wemid			
≧闖初祝 ■燃等级符合 UL 94	V-O			
TIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33	
CLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33	
CLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33	
CLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
CLASS 15.0	27-25-03-01			

目录日期/图纸 2