U-LINK-50-DEVICES-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 u-link 远程访问服务为安全访问远程网络中的以太 网设备提供了便捷的方法。

使用 u-link VPN 服务器作为中央会合点服务器,VPN 客户端(服务计算机和魏德米勒 u-link 客户端设备)始终向外连接,因此符合典型的 IT 安全要求。

每个 u-link 客户帐户使用单独的数据库和服务器实例(安全的客户端隔离),以确保数据完整性。

u-link VPN 服务器和远程客户端(服务计算机和 u-link 客户端设备)之间的通信通过受证书保护的 openVPN 连接进行。

u-link 的宗旨是"配置而非编程",这意味着使用起来直观, 无需专业知识。

功能集:

- 用于服务计算机的一键式 VPN 远程访问
- EasyAccess:与远程主机的 web、rdp 或 vnc 连接完全基于浏览器,可与平板电脑或智能手机配合使用
- 组织与集体管理
- 包括第三方终端设备的拓扑
- 固件管理:显示所有路由器的固件状态,以及时间控制的自动固件更新选项
- 个人访问权限:对目标网络中设备的访问权限进行精细配置
- 广泛的事件日志:显示 u-link 门户中的所有活动,具有广泛的筛选和导出功能
- 密码策略:通过可配置的密码质量和有效期最低要求规范,提高安全性

魏德米勒为 u-link 远程访问服务提供以下使用型号和附加选项:

基本版本:

- 通过在 u-link.weidmueller.com 注册自动分配
- 免费使用 6 个月,注册新的 u-link 客户端设备时可延长至 365 天
- 完整功能集
- 不限用户
- 最多 50 个支持 u-link 的设备(远程网络的接入点)
- 1 个同步 VPN 接口
- 无数据或速度限制(以正常市场使用为准)扩展
- 支持 50/100/250/500/1000 或更多 u-link 的附加设备
- 支持额外的同步 VPN 连接
- 中国-VPN:安全可靠的中国 VPN 连接

数据信息页

U-LINK-50-DEVICES-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
订货号	<u>2870090000</u>
类型	U-LINK-50-DEVICES-1Y
数量	1 items

U-LINK-50-DEVICES-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
净重	0 g		
温度			
存储温度		工作温度	
环保产品合规			,
RoHS 合规状态 REACH SVHC	不受影响 不超过 0.1 wt% 的高度关注	勿居 (SVHC)	
功能和特征		ADD (OVITO)	
固件管理	显示所有 u-link 客户端的固件版本和可选的、时间控制的自动固件更新(针对选定的设备类别)	密码原则	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
集成云防火墙的功能	基于 IP、端口和协议访问远 程网络的分组规则	双因素认证类型	E-mail, Google- Authenticator 应用程序, Microsoft Authenticator 应 用程序
系统可用性	≥ 99.6%	可同时使用的贯通 VPN 连接	1 (可以通过预订更多的贯通 VPN 连接进行扩展)
每月数据流量和带宽	不限(以正常市场使用为 准)	用户组织	将服务用户以分组形式组 织,将选择性访问权限分配 至设备拓扑布局,根据分组 来分配同设备配置以及用户 管理相关的权限,组织权限 框架下的组织自我管理
可配置用户对象的数量 (服务计算机)	无限制	使用信息	扩展报告和统计信息(连接 报告,使用持续时间,数据 流量)
VPN 通道带宽	100 Mbit/s	设备管理	设备基础结构插图 (远程接 入对象) 通过位置. 分组和设 备对象以清晰的树状结构显 示
周期	自许可证密钥激活或现有许可证到期之日起 1 年。在激活过程中可以看到单独的许可条款。	基于网络的访问类型 (easyAccess)	本地网络服务器, RDP, VNC服务器
魏德米勒硬件上可配置的 u-link 客户端数 量(远程网络接入点)			
系统要求			
硬件, 远程目标网络	魏德米勒硬件,带 u-link VPN 客户端	硬件 (服务计算机)	装有 Windows 7、8、10 或 11 操作系统的电脑
门户管理 (用户/设备配置)	通过网络浏览器 (HTTPS), 通过用户名和密码登录	VPN 软件 (服务计算机)	或 IT 採作系统的电脑 u-link VPN-client (installation on PC)
其他各类			
激活	客户端账户管理员在 u-link 门户网站中输入许可证钥密 (功能立即可用)	发货时已含附件	带有许可证密钥的电子邮件

目录日期/图纸 3

数据信息页

U-LINK-50-DEVICES-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		