

## US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



魏德米勒可提供高质量的电缆、插头、安装适配器和磁铁以实现振动监控器的专业化工业安装。

## 通用订货数据

版本	Communication module
订货号	<a href="#">2874720000</a>
类型	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-07-30T00:00:00+02:00

## US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	43 mm	深度 (英寸)	1.6929 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	11 mm	宽度 (英寸)	0.4331 inch
净重	7 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-30 °C...85 °C
操作温度下的湿度	5...95 % 相对湿度, 无凝结		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通信

天线特征	集成	通信范围, 最大值, 视线	90 m
通信范围, 最大值, 车间内	30 m	蓝牙模块	低功耗蓝牙

## 通用参数

是替换零件	是
-------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		