数据信息页

KT8S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层,电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

版本	断线工具
订货号	<u>2876450000</u>
类型	KT 8S
GTIN (EAN)	4064675664017
数量	1 items

KT8S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ノノコルモモ

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	65.5 mm	 高度 (英寸)	2.5787 inch
宽度	185 mm	 宽度 (英寸)	7.2835 inch
长度 净重	65.5 mm	 长度 (英寸)	2.5787 inch
净重	220 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	用于外径最大 8 mm 的切割	类型	单手操作
	丁 且		

切割工具

铜导线,	单股,最大(AWG)	1 AWG	铜导线,单股,最大	50 mm ²
铜导线,	细导线,最大(AWG)	4 AWG	铜导线 - 多股,最大	25 mm ²
铜导线,	多股,最大(AWG)	2 AWG	铜导线,多股,最大	35 mm ²
铜导线,	最大 Ø	9 mm	数据电缆/电话电缆及控制电缆,最大 Ø	8 mm
铝导线,	单股,最大 (mm²)	50 mm ²	铝导线,多股,最大. (AWG)	2 AWG
铝导线,	多股,最大 (mm²)	35 mm ²	铝导线,多股,最大Ø	9 mm

分类

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		