

## KT MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具（KT 8 至 KT 22）还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

## 通用订货数据

版本	断线工具
订货号	<a href="#">2876460000</a>
类型	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
数量	1 items

## KT MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	9.5 mm	深度 (英寸)	0.374 inch
高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
宽度	42 mm	宽度 (英寸)	1.6535 inch
长度	120 mm	长度 (英寸)	4.7244 inch
净重	91 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## PW6 技术数据

物品描述	切断工具, 适用于最大外径为12mm的导线	类型	单手操作
操作电压	0 V		

## 切割工具

铜导线, 单股, 最大(AWG)	2 AWG	铜导线, 单股, 最大	6 mm <sup>2</sup>
铜导线, 细导线, 最大(AWG)	6 AWG	铜导线 - 多股, 最大	6 mm <sup>2</sup>
铜导线, 多股, 最大(AWG)	4 AWG	铜导线, 多股, 最大	10 mm <sup>2</sup>
铜导线, 最大 Ø	7 mm	操作电压	0 V
铝导线, 单股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>	铝导线, 多股, 最大. (AWG)	4 AWG
铝导线, 多股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>	铝导线, 多股, 最大 Ø	7 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		