

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接，例如在逆变器前分线。  
电缆拥有不同的连接变体

**通用订货数据**

版本	光伏型, Y-接插件电缆, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
订货号	<a href="#">2877860000</a>
类型	PVHYM+M+XXXX6W-11
GTIN (EAN)	4064675666424
数量	1 items

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

净重

91 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**光伏电缆线束**

光伏电缆规格	电缆侧	左方
数量	1	
电缆长度	160 mm	
电缆颜色	黑色	
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>	
额定电流	35 A	
集成内联熔断器	无	
电缆端规格 [块装]	接插件	
接插件规格	WM 4 C	
插接式触点类型	插头	
电缆侧	右 1	
数量	1	
电缆长度	200 mm	
电缆颜色	黑色	
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>	
额定电流	39 A	
集成内联熔断器	无	
电缆端规格 [块装]	接插件	
接插件规格	MC 4	
插接式触点类型	插座	
电缆侧	右 2	
数量	2	
电缆长度	200 mm	
电缆颜色	黑色	
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>	
额定电流	39 A	
集成内联熔断器	无	
电缆端规格 [块装]	接插件	
接插件规格	MC 4	
插接式触点类型	插座	
额定直流电压	1100 V	
导线压接面积	6.00 mm <sup>2</sup>	

**电气特征**

额定直流电压	1100 V
--------	--------

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**