

PVHYM+M+XXXX6W-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接，例如在逆变器前分线。
 电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

版本	光伏型, Y接插件电缆, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm ² , 1100 V
订货号	2877860000
类型	PVHYM+M+XXXX6W-11
GTIN (EAN)	4064675666424
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

91 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

光伏电缆线束

光伏电缆规格

电缆侧	左方
数量	1
电缆长度	160 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm ²
额定电流	35 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装]	接插件
接插件规格	WM4 C
插接式触点类型	插头
电缆侧	右 1
数量	1
电缆长度	200 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm ²
额定电流	39 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装]	接插件
接插件规格	MC 4
插接式触点类型	插座
电缆侧	右 2
数量	2
电缆长度	200 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm ²
额定电流	39 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装]	接插件
接插件规格	MC 4
插接式触点类型	插座

额定直流电压

1100 V

导线压接面积

6.00 mm²

电气特征

额定直流电压

1100 V

PVHYM+M+XXXX6W-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHYM+M+XXXX6W-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



PVHYM+M+XXXX6W-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸

www.weidmueller.com

