

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (标签处理中心)

- 快速、高效标记装置和操作设备
- 激光辅助校准
- 通过脚踏开关进行人体工程学操作
- 重复精度高
- 可通过魏德米勒 M-Print PRO© 软件进行控制

通用订货数据

版本	标记号产品, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 标签, 标签卷
订货号	2878190000
类型	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
数量	1 items

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	648 mm
高度	785 mm
宽度	466 mm
净重	22000 g

深度 (英寸)	25.5118 inch
高度 (英寸)	30.9054 inch
宽度 (英寸)	18.3464 inch

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

标记系统

标记号类型	MultiMark, 标签, 标签卷	系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
打印工艺	热转印	接口	USB 2.0, Ethernet
软件	M-Print® PRO	电源电压	100...240 V AC
操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	打印速度	max. 150 mm/s
最大打印分辨率	300 DPI	蓄电池操作	不
发货时已含附件	USB 电缆, 欧式插头, UK 插头, 美式插头, 手册, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, M-Print® PRO 产品 DVD, 墨带核心, 打印墨辊, 含激光装置和印章的涂抹器, 安装脚, 脚踏开关, 打印机		

分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	