THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (标签处理中心)

- 快速、高效标记装置和操作设备
- 激光辅助校准
- 通过脚踏开关进行人体工程学操作
- 重复精度高
- 可通过魏德米勒 M-Print PRO© 软件进行控制

通用订货数据

版本	标记号产品, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 标签, 标 签卷	
订货号	<u>2878190000</u>	
类型	THM MULTIMARK LPC	
GTIN (EAN)	4064675667568	
数量	1 items	

THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
_			
深 高度	648 mm	深度 (英寸)	25.5118 inch
高度	785 mm	高度 (英寸)	30.9054 inch
宽度	466 mm	宽度 (英寸)	18.3464 inch
净重 ————————————————————————————————————	22000 g		
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
 标记系统			
标记号类型	MultiMark, 标签, 标签卷	系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
打印工艺	热转印		USB 2.0, Ethernet
· 软件	M-Print® PRO	电源电压	100240 V AC
操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	打印速度	max. 150 mm/s
	300 DPI	蓄电池操作	不
发货时已含附件	USB 电缆, 欧式插头, UK 插头, 美式插头, 手册, RIBBON 从, 美式插头, 手册, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, M-Print® PRO 产品 DVD, 墨带核心, 打印墨辊, 含激光 装置和印章的涂抹器, 安装 脚, 脚踏开关, 打印机		
分类			
ETIM 0.0	50000040	ETIM 7.0	5000040
ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

目录日期/图纸 2

THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM-TB 25/360 SW

订货号 <u>2005090000</u>

GTIN (EAN) 4050118390216

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 16.11.2025 09:51:44 MEZ