


CC 74/101 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



符合标准: CC

系统兼容的产品范围包括用于识别标准组件的标签, 及其他通用和常用标记形式: 如用于制作铭牌的 CC85/54标记号。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 版本 | ClipCard, 设备标识牌, 74 x 101 mm, 灰色 |
| 订货号 | 2885760000 |
| 类型 | CC 74/101 MM GR |
| GTIN (EAN) | 4064675854364 |
| 数量 | 250 items |

CC 74/101 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 0.1 mm | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 74 mm | 高度 (英寸) | 2.9134 inch |
| 宽度 | 101 mm | 宽度 (英寸) | 3.9764 inch |
| 净重 | 1.93 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------|---------|--------------|--------|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的 |
| 宽度 | 101 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 120 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 颜色编码 | 灰色 | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酯纤维 | 打印标志 | 空白 |

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |