

ESG-LP 9/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌, 9 x 17 mm, 白色
订货号	<a href="#">2885810000</a>
类型	ESG-LP 9/17 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854418
数量	15000 items

## ESG-LP 9/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	0.01 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	类型	自我粘贴的, 无卤
宽度	17 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酰胺	打印标志	无
认证符合 UL 969	是		

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

