


ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | ESG, 设备标识牌, 9 x 17 mm, 黄色 |
| 订货号 | 2885820000 |
| 类型 | ESG-LP 9/17 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854425 |
| 数量 | 15000 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.05 mm | 深度 (英寸) | 0.002 inch |
| 高度 | 9 mm | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 17 mm | 宽度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 净重 | 0.01 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|-------------|---------|--------------|-----------|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的, 无卤 |
| 宽度 | 17 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 150 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 颜色编码 | 黄色 | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酰胺 | 打印标志 | 无 |
| 认证符合 UL 969 | 是 | | |

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

