


ESG-LP 9/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌, 9 x 20 mm, 黄色
订货号	2885850000
类型	ESG-LP 9/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854456
数量	15000 items

ESG-LP 9/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.01 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	类型	自我粘贴的, 无卤
宽度	20 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
基础材料	聚酰胺	打印标志	无
认证符合 UL 969	是		

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

