


**ESG-LP 10/20 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	ESG, 设备标识牌, 10 x 20 mm, 银色
订货号	<a href="#">2885890000</a>
类型	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
数量	15000 items

**ESG-LP 10/20 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.01 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	类型	自我粘贴的, 无卤
宽度	20 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	银色	卤素	不
基础材料	聚酰胺	打印标志	无
认证符合 UL 969	是		

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸

---

