


# ESG-LP 10/20 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | ESG, 设备标识牌, 10 x 20 mm, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">2885890000</a> |
| 类型         | ESG-LP 10/20 MM SI         |
| GTIN (EAN) | 4064675854494              |
| 数量         | 15000 items                |

## ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.05 mm | 深度 (英寸) | 0.002 inch  |
| 高度 | 10 mm   | 高度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 宽度 | 20 mm   | 宽度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 净重 | 0.01 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|             |         |              |           |
|-------------|---------|--------------|-----------|
| 粘胶剂         | 丙烯酸酯粘合剂 | 类型           | 自我粘贴的, 无卤 |
| 宽度          | 20 mm   | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0       |
| 最大工作温度      | 150 °C  | 最小工作温度       | -40 °C    |
| 颜色编码        | 银色      | 卤素           | 不         |
| 基础材料        | 聚酰胺     | 打印标志         | 无         |
| 认证符合 UL 969 | 是       |              |           |

## 设备标记号

|    |   |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

