


**MF 5/12 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**MultiMark MultiFit**

用于竞争对手的连接器。  
 弹性表面层令安装更为简便。  
 特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。  
 采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 端子标记, 5 x 12 mm, 间距 P (单位 : mm) :<br>12.00 白色 |
| 订货号        | <a href="#">2885950000</a>                    |
| 类型         | MF 5/12 MM WS                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675854555                                 |
| 数量         | 500 items                                     |

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.7 mm | 深度 (英寸) | 0.0276 inch |
| 高度 | 5 mm   | 高度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 宽度 | 12 mm  | 宽度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 净重 | 0.13 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -50...90 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |             |        |       |
|--------------|-------------|--------|-------|
| 类型           | 无卤          | 宽度     | 12 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2         | 最大工作温度 | 90 °C |
| 最小工作温度       | -50 °C      | 颜色编码   | 白色    |
| 基础材料         | PC-ABS, TPU | 打印标志   | 空白    |
| 工作温度范围       | -50...90 °C |        |       |

## 连接器标记号

|                |          |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 12.00 mm |
|----------------|----------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## MF 5/12 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER MF        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2518600000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118531305              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER MF   | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2661610000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118681222              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |