

VKSW HANDLE

导线槽切割器，适用于在切割导线槽和盖板内进行人工作业，最大宽度为 125 mm，壁厚为 2.5 mm。仅适用于未经填料加固的塑料。

- 无毛刺切割，没有边角料
- 长度挡块 (1,000 mm) 带导向装置，可精确切割长度
- 用于在工作台或类似工位安装的台式机
- 经过硬化处理的刀刃由特种钢材制成。

通用订货数据

订货号	2886200000
类型	VKSW HANDLE
GTIN (EAN)	4064675855200
数量	1 items

VKSW HANDLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

长度	486 mm	长度 (英寸)	19.1338 inch
净重	300 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		