

## W2C 4 DT STB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在过程工业中，自动化需要针对复杂生产流程的灵活解决方案。如果您的电路图同样复杂，而且经常在结束前不久发生变化。那借助魏德米勒新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。借助我们的新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。即使是“最后一分钟的改变”也没有问题，无需改变您已经完成的接线。由于接线端子采用单层和双层布置，并提供四种基本功能（连续、断开、熔断、接地），在联接现场布线的设备时，您可以实现高度的灵活性。我们还为您提供了一种将屏蔽联接到 PE 的替代方案，以实现您的无电位屏蔽概念。

## 通用订货数据

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm <sup>2</sup> , 28 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1 |
| 订货号        | <a href="#">2892770000</a>                                          |
| 类型         | W2C 4 DT STB                                                        |
| GTIN (EAN) | 4064675884422                                                       |
| 数量         | 50 items                                                            |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |
| cURusEX 证书号           | E184763               |

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 48 mm   | 深度 (英寸) | 1.8898 inch |
| 高度 | 60 mm   | 高度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 宽度 | 6.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 净重 | 12.87 g |         |             |

## 温度

|          |                |          |        |
|----------|----------------|----------|--------|
| 环境温度     | -60 °C...85 °C | 最小持续工作温度 | -60 °C |
| 最大持续工作温度 | 130 °C         |          |        |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## 额定数据IECEX/ATEX

|                   |                   |                     |                   |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ATEX 证书号          | TUEV20ATEX8502U   | IECEX 证书号           | IECEXTUR20.0014U  |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 550 V             | 电流 (ATEX)           | 26 A              |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 4 mm <sup>2</sup> | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 550 V             |
| 电流 (IECEX)        | 26 A              | 导线最大压接面积 (IECEX)    | 4 mm <sup>2</sup> |

## 其它技术参数

|     |    |      |       |
|-----|----|------|-------|
| 开放端 | 右方 | 可卡装  | 是     |
| 防爆版 | 不  | 安装方式 | TS 35 |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |        |              |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3     | 导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
| 连接方向               | 水平进线   | 最大拧紧力矩       | 0.6 Nm |
| 最小拧紧力矩             | 0.5 Nm | 剥线长度         | 8 mm   |
| 联接类型 2             | 螺钉联接   | 联接类型         | 螺钉联接   |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                                       |                      |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 联接点数量                                 | 2                    | 压接范围, 最大                              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 压接范围, 最小                              | 0.25 mm <sup>2</sup> | 压接螺钉                                  | M 3                  |
| 螺丝刀口尺寸                                | 0.6 x 3.5 mm         | 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 24               |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 软导线                            | 6 mm <sup>2</sup>    | 最小多股导线接线截面积                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 6 mm <sup>2</sup>    | 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 6 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                                       |                      |

## 材料参数

|        |       |              |     |
|--------|-------|--------------|-----|
| 基础材料   | Wemid | 颜色编码         | 深褐  |
| 触发元件颜色 | 橙色    | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

## 系统特征值

|         |       |         |   |
|---------|-------|---------|---|
| 必须的端板   | 是     | 电位数量    | 1 |
| 层数      | 1     | 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1     | 层, 内部桥接 | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无     | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 10        | 导线最小压接面积 AWG | AWG 24 |
| 标准           | IEC 60947-7-1 | 安装导轨已装备      | TS 35  |

## 额定数据

|                          |                   |        |               |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 4 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 500 V         |
| 额定直流电压                   | 500 V             | 额定电流   | 28 A          |
| 最大电流                     | 28 A              | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ              | 额定浪涌电压 | 6 kV          |
| 过压等级                     | III               | 污染等级   | 3             |

## 额定数据 (CSA)


|                |        |               |                 |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 12 AWG | 电压大小 C (CSA)  | 300 V           |
| 电流 大小 C (CSA)  | 20 A   | CSA 认证号       | 227442-80219640 |
| 电压大小 B (CSA)   | 300 V  | 电流 大小 B (CSA) | 20 A            |
| 电压大小 D (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 D (CSA) | 5 A             |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 24 AWG |               |                 |

## 额定数据 (UL)

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 24 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 24 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |                     |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |



## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/10                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528090000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810830000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528230000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460740000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 WT               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527930000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528040000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460450000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/20                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810850000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810860000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527940000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810880000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528080000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561580000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561610000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561600000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/32                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561670000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/4                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527970000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810890000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528120000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831890000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527980000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810900000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528140000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/5 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831830000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528130000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528240000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460730000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527990000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810910000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528170000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460780000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528020000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810920000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528180000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460770000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |



## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/7 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831850000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528030000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810930000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528190000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460760000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831860000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528070000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831780000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528220000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460750000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 附件




Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | WEP 2C 4                   | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894210000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4064675885191              | 是                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |
| 类型         | WEP 2C 4 BK                | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894230000</a> | 用于端子的端板, 黑色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4064675885214              | 是                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |
| 类型         | WEP 2C 4 BL                | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894220000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4064675885207              | 是                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/2                   | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1061200000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |
| 类型         | WEW 35/2 GR                | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1859200000</a> | 固定器, 灰色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |
| 类型         | WEW 35/2 SW                | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1061210000</a> | 固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |

## 附件

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性, 易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸, 适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要, 尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势: 表面材料的印刷效果出色, 保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大, 优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 类型         | WS 8/6 MM WS               | 版本                                  |
| 订货号        | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子标记, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                     |
| 数量         | 600 ST                     |                                     |

## 附件

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                          |
| 数量         | 600 ST                     |                                          |

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | SIHA 3/G20                 | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">7921560000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可插入的, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |                                              |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">7921570000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid                                        |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">7921580000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid                                        |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">7921590000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid                                        |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">7921600000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid                                        |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |

## 附件

## 断路器插头




与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型         | TNST OR                    | 版本                 |
| 订货号        | <a href="#">2463540000</a> | 断路插头（端子），Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118478211              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |

## 组件插头



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | BEST                       | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">1833100000</a> | 附件, 模块插头 |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 类型         | BEST/D                     | 版本            |
| 订货号        | <a href="#">1878560000</a> | 附件, 模块插头, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |               |
| 数量         | 50 ST                      |               |

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | BEST/DRBR                  | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1878570000</a> | 附件, 模块插头, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型         | BZT W2C 4                  | 版本                 |
| 订货号        | <a href="#">2894270000</a> | 附件支架（端子），Wemid, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4064675885252              |                    |
| 数量         | 20 ST                      |                    |

## 熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | FSPG LED 60-150V BL        | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869770000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 60-150V BK        | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869720000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 30-70V BL         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869760000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 30-70V BK         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869710000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 100-250V BL       | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869750000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |

## W2C 4 DT STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | FSPG LED 100-250V BK       | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869700000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 10-36V BL         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869740000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 10-36V BK         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869690000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG BL                    | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869730000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG BK                    | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869680000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2432480000</a> | 断路杆 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |          |
| 数量         | 100 ST                     |          |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。



## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式, 专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装, 快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 12/6 MC NE WS           | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1610020000</a> | ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Allen-Bradley, 白色                                     |
| 数量         | 400 ST                     |                                                       |

## 定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式, 专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装, 快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 12/6 MC SDR             | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1610030000</a> | ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                 |
| 数量         | 80 ST                      |                                                       |

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 30/5 MC NE WS           | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">2681880000</a> | ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              |                                                     |
| 数量         | 200 ST                     |                                                     |

## 定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 30/5 MC SDR             | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">2682070000</a> | ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求 |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              |                                                         |
| 数量         | 40 ST                      |                                                         |

## 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## W2C 4 DT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | FSC-HPG BK W2C 4           | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2939280000</a> | 附件支架 (端子) , Wemid, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4099986702295              |                       |
| 数量         | 20 ST                      |                       |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | DTLE 2.5/4                 | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2910530000</a> | 锁定元件 (端子) , Wemid, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                       |
| 数量         | 25 ST                      |                       |

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

用于竞争对手的联接器。

弹性表面层令安装更为简便。

特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。

采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2799270000</a> | 端子标记, 10.6 x 5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                       |
| 数量         | 1 ST                       |                       |

附件

屏蔽夹钳



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | LS 2.8 WDU2.5-10           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1056400000</a> | W系列, 屏蔽总线 |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |