

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在过程工业中，自动化需要针对复杂生产流程的灵活解决方案。如果您的电路图同样复杂，而且经常在结束前不久发生变化。那借助魏德米勒新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。借助我们的新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。即使是“最后一分钟的改变”也没有问题，无需改变您已经完成的接线。由于接线端子采用单层和双层布置，并提供四种基本功能（连续、断开、熔断、接地），在联接现场布线的设备时，您可以实现高度的灵活性。我们还为您提供了一种将屏蔽联接到 PE 的替代方案，以实现您的无电位屏蔽概念。

## 通用订货数据

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35 |
| 订货号        | <a href="#">2894040000</a>                                                 |
| 类型         | W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB                                                |
| GTIN (EAN) | 4064675885085                                                              |
| 数量         | 50 items                                                                   |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 99.5 mm | 深度 (英寸) | 3.9173 inch |
| 高度 | 95.5 mm | 高度 (英寸) | 3.7598 inch |
| 宽度 | 6.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 净重 | 31.53 g |         |             |

## 温度

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |
|----------|--------|----------|--------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## 额定数据IECEX/ATEX

|            |                 |                  |                   |
|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ATEX 证书号   | TUEV20ATEX8502U | IECEX 证书号        | IECEXTUR20.0014U  |
| 电流 (ATEX)  | 6.3 A           | 导线最大压接面积(ATEX)   | 4 mm <sup>2</sup> |
| 电流 (IECEX) | 6.3 A           | 导线最大压接面积 (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## 其它技术参数

|      |       |     |   |
|------|-------|-----|---|
| 开放端  | 右方    | 可卡装 | 是 |
| 安装指导 | TS 35 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | TS 35 |     |   |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |                      |              |                   |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3                   | 导线最大压接面积 AWG | AWG 10            |
| 连接方向               | 水平进线                 | 最大拧紧力矩       | 0.6 Nm            |
| 最小拧紧力矩             | 0.5 Nm               | 剥线长度         | 8 mm              |
| 联接类型 2             | 螺钉联接                 | 联接类型         | 螺钉联接              |
| 联接点数量              | 4                    | 压接范围, 最大     | 6 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最小           | 0.25 mm <sup>2</sup> | 压接螺钉         | M 3               |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                                       |                      |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 螺丝刀口尺寸                                | 0.6 x 3.5 mm         | 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 24               |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 软导线                            | 6 mm <sup>2</sup>    | 最小多股导线接线截面积                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 6 mm <sup>2</sup>    | 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 6 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                                       |                      |

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 黑色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|         |       |         |   |
|---------|-------|---------|---|
| 必须的端板   | 是     | 电位数量    | 2 |
| 层数      | 2     | 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1     | 层, 内部桥接 | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无     | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |        |      |                              |
|--------------|--------|------|------------------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 10 | 安装指导 | TS 35                        |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 24 | 标准   | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |                              |

## 额定数据

|                          |                   |        |                              |
|--------------------------|-------------------|--------|------------------------------|
| 额定横截面                    | 4 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 250 V                        |
| 额定直流电压                   | 250 V             | 额定电流   | 6.3 A                        |
| 最大电流                     | 6.3 A             | 标准     | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ              | 额定浪涌电压 | 6 kV                         |
| 过压等级                     | III               | 污染等级   | 3                            |

## 额定数据 (CSA)

|                |        |               |                 |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 12 AWG | 电压大小 C (CSA)  | 300 V           |
| 电流 大小 C (CSA)  | 10 A   | CSA 认证号       | 227442-80219640 |
| 电压大小 B (CSA)   | 300 V  | 电流 大小 B (CSA) | 10 A            |
| 电压大小 D (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 D (CSA) | 5 A             |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 24 AWG |               |                 |

## 额定数据 (UL)

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 24 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 24 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |                     |        |

## 重要注意事项

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品信息 | 电压取决于所选保险丝组件或指示灯 |
|------|------------------|

W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

**W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



Version with hollow screw for testing

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/10                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528090000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810830000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528230000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460740000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/10 WT               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527930000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528040000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460450000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/2 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              | mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/20                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810850000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/20 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810860000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527940000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810880000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528080000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561580000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561610000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/30 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561600000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/32                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561670000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/4                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527970000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810890000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528120000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 BK               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831890000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/41 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2883840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm             |
| 数量         | 10 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527980000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810900000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528140000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |



## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/5 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831830000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528130000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528240000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50 RD               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460730000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527990000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810910000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528170000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460780000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528020000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810920000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528180000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460770000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/7 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831850000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528030000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2810930000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528190000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460760000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831860000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528070000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 BK                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831780000</a> | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528220000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 RD                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2460750000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/9 WT                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2831870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/2                   | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1061200000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |
| 类型         | WEW 35/2 GR                | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1859200000</a> | 固定器, 灰色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |
| 类型         | WEW 35/2 SW                | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1061210000</a> | 固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## 附件

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 类型         | WS 8/6 MM WS               | 版本                                  |
| 订货号        | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子标记, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                     |
| 数量         | 600 ST                     |                                     |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                          |
| 数量         | 600 ST                     |                                          |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | G 20/0.10A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430300000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.1 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.20A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430400000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.2 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.25A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430500000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.50A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430600000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.63A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0439000000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.63 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/1.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430700000</a> | 微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/1.60A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430800000</a> | 微型熔丝, 快动, 1.6 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/2.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430900000</a> | 微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/2.50A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431000000</a> | 微型熔丝, 快动, 2.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/3.15A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431100000</a> | 微型熔丝, 快动, 3.15 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/4.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431200000</a> | 微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/5.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431300000</a> | 微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/6.30A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431400000</a> | 微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 附件

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范



## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | WEP 2T 4                   | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894240000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4064675885221              | 装: 是                                               |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |
| 类型         | WEP 2T 4 BK                | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894260000</a> | 用于端子的端板, 黑色, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4064675885245              | 装: 是                                               |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |
| 类型         | WEP 2T 4 BL                | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2894250000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4064675885238              | 装: 是                                               |
| 数量         | 20 ST                      |                                                    |

## 熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | FSPG LED 60-150V BL        | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869770000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 60-150V BK        | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869720000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 30-70V BL         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869760000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | FSPG LED 30-70V BK         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869710000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 100-250V BL       | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869750000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 100-250V BK       | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869700000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 10-36V BL         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869740000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG LED 10-36V BK         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869690000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG BL                    | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869730000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |
| 类型         | FSPG BK                    | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2869680000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              |                                             |
| 数量         | 25 ST                      |                                             |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型         | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | 版本      |
| 订货号        | <a href="#">2432480000</a> | 断路器（端子） |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |         |
| 数量         | 100 ST                     |         |



## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 编码元件



适用于电力电子设备的插拔式联接技术 - 适用于电机启动器、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

OMNIMATE 电源接插件以更高的安全性和插拔式屏蔽片、集成信号接插件或单手法兰操作等创新型解决方案成为新的标准。

3 个产品系列可提供更多优点：

- 面向应用的可扩展性：提供适用于 29 A (IEC) 或 20 A (UL) 的 4 mm<sup>2</sup> 接插件到适用于 76 A (IEC) 或 54 A (UL) 的 16 mm<sup>2</sup> 接插件
- 电压可高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL)
- 经优化处理的多种安装选项

我们的服务：

直接使用 产品配置软件配置您的个性化接插件。

## 通用订货数据

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 类型         | VDS180 SV7.62              | 版本                      |
| 订货号        | <a href="#">1853940000</a> | PCB 接插件, 附件, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248389513              |                         |
| 数量         | 50 ST                      |                         |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 12/6 MC NE WS           | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1610020000</a> | ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Allen-Bradley, 白色                                     |
| 数量         | 400 ST                     |                                                       |

## 定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 12/6 MC SDR             | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1610030000</a> | ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                 |
| 数量         | 80 ST                      |                                                       |

## 空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 30/5 MC NE WS           | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">2681880000</a> | ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              |                                                     |
| 数量         | 200 ST                     |                                                     |

## 定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | ZS 30/5 MC SDR             | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">2682070000</a> | ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求 |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              |                                                         |
| 数量         | 40 ST                      |                                                         |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型         | DTLE 2.5/4                 | 版本                 |
| 订货号        | <a href="#">2910530000</a> | 锁定元件（端子），Wemid, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                    |
| 数量         | 25 ST                      |                    |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

用于竞争对手的连接器。

弹性表面层令安装更为简便。

特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。


采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## 通用订货数据

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2799270000</a> | 端子标记, 10.6 x 5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                       |
| 数量         | 1 ST                       |                       |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | VH 20/5/3.4                | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |            |
| 数量         | 10 ST                      |            |