


**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



用于光伏应用的光伏熔断器座

- 用于 1000 V 以下的光伏直流汇流箱
- DIN-导轨安装
- 与 10 x 38 mm gPV 从 1 A 至 30 A 的圆柱形熔断器连接使用

**通用订货数据**

版本	光伏型, 熔断器架, 1000 V, 10x38, 2 个字符串, 带 LED
订货号	<a href="#">2896950000</a>
类型	FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
GTIN (EAN)	4064675899679
数量	5 items

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	61 mm	深度 (英寸)	2.4016 inch
高度	73 mm	高度 (英寸)	2.874 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	15.4 g		

## 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	90 °C
----------	--------	----------	-------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 保险丝架技术数据

熔丝	10 x 38 mm	颜色编码	浅蓝
显示	红色LED	熔断器架 (部件支架)	可旋转
最大电流	30 A	电位数量	1
最大运行电压	1000 V	功耗, 最大	3 W
安装导轨已装备	TS 35	额定浪涌电压	6 kV
过压等级	III	安装方式	导轨安装

## 保险丝架接线点

联接点数量	2	剥线长度	10 mm
最大拧紧力矩	2.5 Nm	最小拧紧力矩	2 Nm
联接类型	螺钉联接	导线材料	青铜材质
导线最小压接面积 AWG	AWG 6	导线最大压接面积 AWG	AWG 17
最小多股导线接线截面积	1 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	10 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	10 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	10 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm <sup>2</sup>

## 分类


ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

10x38 gPV

gPV 圆柱保险丝筒的设计在于为具有高达 1,500 DC 电压的光伏模块（场保护）提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护（根据 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求要求的 gPV 级别）。由陶瓷管制成，抗内部高压和抗热冲击，能在狭小空间内实现高切换能力。触点由镀银铜和纯银可熔元件制成，以免老化，从而保持恒定的电气特性。它们以 10x38 mm、10x85 mm 和 22x58 mm 的尺寸可售。

通用订货数据

类型	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783160000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783170000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783180000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783190000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783200000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783210000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	版本
订货号	<a href="#">2783220000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2783230000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2783240000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2783250000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
数量	10 ST	

**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2783260000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2783280000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2827990000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	版本
订货号	<a href="#">2828000000</a>	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
数量	10 ST	