数据信息页


APGTB 1.5 FT 4C/4 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情形下,需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配,已全部经过了工厂的测试验证。

通用订货数据

版本	插拔式模块端子, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 蓝色
订货号	<u>2898130000</u>
类型	APGTB 1.5 FT 4C/4 BL
GTIN (EAN)	4064675903222
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

⇒+lL			
『批			
1AMID 认证			
	(+	# P	
	(ϵ_{c})	US	
ROHS	一致		
JL File Number Search :URus 证书号	<u>UL 网站</u> E60693		
	200033		
マサ和重量			
☆	33.5 mm	深度 (英寸)	1.3189 inch
高度	80 mm	高度 (英寸)	3.1496 inch
宽度 	3.5 mm		0.1378 inch
争重	6.2 g		
温度			
最小持续工作温度 最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规		-10.000	
RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	高度关注物质 (SVHC)	
其它技术参数			
- 17 100	, ,		
开放端	右方 是	固定类型	TS 35
防爆版		安装方式	TS 35
可压接导线 (其它联接)			
其他联接方式的接口类型	可插拔的		
可压接导线 (额定联接)	3343243		
异线最大压接面积 AWG	AWG 14	连接方向	上方
划线长度	6 mm	联接类型	PUSH IN
以 (注注) (注) (4	压接范围,最大	1.5 mm ²
E接范围,最小	0.14 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线连接截面积,多股细导线,带 └ DIN 46228/4,最大	管状端 1.5 mm²		端 0.14 mm²
	管状端 0.14 mm²	最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²
接线截面积,多股线,最大	1.5 mm ²	接线截面积,多股线,最小	0.14 mm ²
异线连接截面积,单股硬导线, 最	大 1.5 mm²	导线连接截面积,单股硬导线,最小	0.14 mm ²
材料参数			
➡ 7\ ++₩\	\\/ !	並 <i>人心</i> 可	1±4
基础材料	Wemid V-0		蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-U		
系统特征值			
必须的端板	是	电位数量	1
ひ沙山 が が かんしょう しゅうしゅう しゅう			

编制日期 16.11.2025 08:27:27 MEZ

1

层数

目录日期/图纸 2

每层压接点数量

4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

层,内部桥接	 无	PE联接	 无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	导线最小压接面积 AWG	AWG 26	
安华县轨已准备	TS 35	3-77-10 3		
又农守机口农田	10 00			

额定数据

额定横截面	1.5 mm²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V		17.5 A
最大电流	17.5 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
额定浪涌电压	6 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W
过压等级	III	污染等级	3

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	14 AWG	电压大小 B (cURus)	300 V
电压大小 D (cURus)	600 V	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	26 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	26 AWG
电流大小 B (cURus)	13 A	电压大小 C (cURus)	300 V
电流大小 C (cURus)	13 A	电流大小 D (cURus)	5 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	14 AWG		

分类

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-17	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

数据信息页

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

类型	APGPC 1.5	版本
订货号	<u>2482530000</u>	端子盖, 橙色, Wemid, 高度: 16 mm, 宽度: 3.3 mm, 深: 13 mm, V-0
GTIN (EAN)	4050118494563	
数量	50 ST	
类型	APGCE	版本
订货号	<u>1514490000</u>	编码元件(端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	

横联接







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

71, 13 73 943		
类型	ZQV 1.5N/10	版本
订货号	<u>1985580000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370416	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/10 BL	版本
订货号	<u>1985680000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370539	mm) :3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/10 RD	版本
类型 订货号	ZQV 1.5N/10 RD 1985800000	版本 横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
	· ·	
订货号	<u>1985800000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
订货号 GTIN (EAN)	<u>1985800000</u> 4050118370393	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
订货号 GTIN (EAN) 数量	1985800000 4050118370393 20 ST	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1985800000 4050118370393 20 ST ZOV 1.5N/2	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm 版本



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

米刑	70V 1 EN /2 BI	长 *
类型 订货号	ZQV 1.5N/2 BL	版本
	<u>1985530000</u> 4050118370423	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉景		mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm
数量	60 ST	ш+
类型	ZQV 1.5N/2 RD	版本
订货号 GTIN (EAN)	<u>1985650000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 数量	4050118370324 60 ST	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm
		忙 士
类型	ZQV 1.5N/20	版本
订货号 CTIN (FAN)	<u>1985600000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉景	4050118370225	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量 	20 ST	忙 士
类型	ZQV 1.5N/20 BL	版本 #
订货号 CTIN (FAN)	<u>1985700000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370331	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量	20 ST	K+
类型	ZQV 1.5N/20 RD	版本
订货号	<u>1985810000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉星	4050118370355	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量	20 ST	K+
类型	ZQV 1.5N/3	版本
订货号	<u>1985480000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉星	4050118370096	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
数量	60 ST	K+
类型	ZQV 1.5N/3 BL	版本
订货号 CTIN (FAN)	<u>1985550000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370485	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
数量	60 ST	ш+
类型	ZQV 1.5N/3 RD	版本
订货号 GTIN /EANI)	<u>1985670000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 数量	4050118370348 60 ST	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
		长 *
类型	ZQV 1.5N/4	版本
订货号 GTIN /EANI)	<u>1985490000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位: mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
GTIN (EAN) 数量	4050118370201 60 ST	IIIII/ . 3.30, 23%. 定, 见反. 12.3 IIIIII
		版 大
类型	ZQV 1.5N/4 BL 1985570000	版本 横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
订货号 GTIN /FANI)		
GTIN (EAN) 粉景	4050118370317 60 ST	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
数量		长 *
类型	ZQV 1.5N/4 RD	版本
订货号 GTIN /EANI)	<u>1985690000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉景	4050118370515 60 ST	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
数量		ш+
类型	ZQV 1.5N/5	版本
订货号 CTIN (FAN)	<u>1985500000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN) 粉旱	4050118369991	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	ш+
类型	ZQV 1.5N/5 BL	版本
订货号 CTIN (FAN)	<u>1985590000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370430	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

¥ TI	70\/ 4 FN /F PP	
类型	ZQV 1.5N/5 RD	版本
订货号	<u>1985710000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370256	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/50	版本
订货号	<u>1985620000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370300	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量 —————	5 ST	
类型	ZQV 1.5N/50 BL	版本
订货号	<u>1985720000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370546	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 1.5N/50 RD	版本
订货号	<u>1985820000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370270	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 1.5N/6	版本
订货号	<u>1985510000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370188	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/6 BL	版本
订货号	<u>1985610000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370492	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/6 RD	版本
订货号	<u>1985730000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370454	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7	版本
订货号	<u>1985520000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370195	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7 BL	版本
订货号	1985630000	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370522	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7 RD	版本
订货号	<u>1985750000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370249	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8	版本
订货号	<u>1985540000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370218	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8 BL	版本
订货号	<u>1985640000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370461	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8 RD	版本
订货号	<u>1985770000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370508	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 1.5N/9	版本
订货号	<u>1985560000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370409	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/9 BL	版本
订货号	<u>1985660000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370478	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/9 RD	版本
订货号	<u>1985790000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370386	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	

尾架





为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。





通用订货数据

类型	AEB 35 SCL/1 V0	版本
订货号	2661280000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO BK	版本
订货号	2661300000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO BK DL	版本
订货号	<u>2570250000</u>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118580266	
数量	50 ST	

端板和隔板



端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 AEP PGTB 1.5 4C/4 版本 订货号 <u>2898180000</u> A-系列, 端板 GTIN (EAN) 4064675903277

400707330327

数量 20 ST

插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

类型	APGLE 1.5	版本
订货号	2482720000	锁定夹(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118496253	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5 L	版本
订货号	2482250000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494280	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 L BL	版本
订货号	2482260000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118494297	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 L GN	版本
订货号	2482270000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
GTIN (EAN)	4050118494303	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI	版本
订货号	2482280000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494310	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI BL	版本
订货号	2482290000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118494327	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI GN	版本
订货号	2482300000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
GTIN (EAN)	4050118494365	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 R	版本
订货号	2482310000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494372	
数量	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

米刑	ADC 1 F D DI	屹 士
类型	APG 1.5 R BL	版本
订货号 GTIN (EAN)	<u>2482320000</u> 4050118494389	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
数量	50 ST	
数里 类型		版本
	APG 1.5 R GN	
订货号 GTIN (EAN)	<u>2482330000</u> 4050118494396	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
数量	50 ST	
	APG 1.5/1	临 未
类型	, i	版本
订货号 GTIN (EAN)	<u>2482340000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN) 数量	4050118494402 50 ST	
		临 未
类型 订货号	APG 1.5/10	版本 括头 1.5 mm² 500 V 17.5 A 同致粉: 10 空場
り页写 GTIN (EAN)	<u>2482430000</u> 4050118494495	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 10, 深褐
数量	20 ST	
		临 未
类型 订货号	APG 1.5/10-9BG-GN	版本 括头 1.5 mm² 500 V 17.5 A 同致粉: 10 空場
	<u>2719830000</u> 4050118811292	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 10, 深褐
GTIN (EAN) 数量	20 ST	
数里 类型		版本
失型 订货号	APG 1.5/2 2482350000	
订页亏 GTIN (EAN)	4050118494419	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 2, 深褐
数量	25 ST	
数里 类型	APG 1.5/3	版本
类型 订货号	2482360000	胍平 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 3, 深褐
り页写 GTIN (EAN)	4050118494426	」四人、1.5 mm , 500 ₹, 17.5 Å, 凹四奴. 5, /木恂
数量	25 ST	
数里 类型	APG 1.5/3-2BG-GN	版本
英型 订货号	2719740000	版平 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 3, 深褐
ロ页与 GTIN (EAN)	4050118811438)国ス、1.0 mm , 000 V、17.0 元, 口四妖、9, /不同
数量	25 ST	
 类型	APG 1.5/3-BG-BL-GN	版本
订货号	2482460000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 3, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494525	1474, 1 200 t, 11.014 HBHM. 0, MIB
数量	25 ST	
<u>***</u> 类型	APG 1.5/4	版本
订货号	248237000 <u>0</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 4, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494433	TOTAL TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/4-3BG-GN	版本
订货号	2482450000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 4. 深褐
GTIN (EAN)	4050118494518	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P
数量	25 ST	
 类型	APG 1.5/4-3BG-GN	版本
订货号	2719750000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 深褐, 绿色
GTIN (EAN)		AND THE STATE OF T
数量	25 ST	
 类型	APG 1.5/5	版本
订货号	2482380000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 5, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494440	TOTAL TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF
数量	25 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

米刑	ADC 1 E /E 2DC DL CN	岭 ★
类型	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	版本
订货号	<u>2482440000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 5, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494501	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/5-4BG-GN	版本
订货号	2719770000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 5, 深褐
GTIN (EAN)	4050118811421	
数量 —————	25 ST	
类型	APG 1.5/6	版本
订货号	2482390000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 6, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494457	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/6-5BG-GN	版本
订货号	2719780000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 6, 深褐
GTIN (EAN)	4050118811414	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/7	版本
订货号	2482400000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 7, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494464	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/7-6BG-GN	版本
订货号	<u>2719800000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 7, 深褐
GTIN (EAN)	4050118811285	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/8	版本
订货号	2482410000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 8, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494471	
数量	20 ST	
类型	APG 1.5/8-7BG-GN	版本
订货号	<u>2719810000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 8, 深褐
GTIN (EAN)	4050118811179	
数量	20 ST	
类型	APG 1.5/9	版本
订货号	2482420000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 9, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494488	
数量	20 ST	
类型	APG 1.5/9-8BG-GN	版本
订货号	2719820000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 9, 深褐
GTIN (EAN)	4050118811407	
数量	20 ST	
类型	APGSR 1.5	版本
订货号	2482730000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118493993	
数量	25 ST	
类型	APGSR 1.5 - 4P	版本
订货号	2482740000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494204	
数量	25 ST	
 类型	APGSR 1.5 - 8P	版本
订货号	2482750000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494211	
数量	25 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/3.5 MC NE GE	版本
订货号	1369480000	Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, 黄色
数量	500 ST	
类型	DEK 5/3.5 MC NE WS	版本
类型 订货号	DEK 5/3.5 MC NE WS 1755270000	版本 Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm): 3.50
	,	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/3.5 MC SDR	版本
订货号	<u>1767730000</u>	Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm):3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, 根据客户需求
数量	100 ST	

编制日期 16.11.2025 08:27:27 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件 和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS 版本

<u>2003750000</u> Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm): 3.50

4050118424430 Weidmueller, 白色

数量 1600 ST

定制印刷

订货号

GTIN (EAN)



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 DEK 5/3.5 PLUS MC SDR

订货号 <u>2007790000</u> Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm): 3.50

GTIN (EAN) 4050118393347 Weidmueller, 根据客户需求

数量 320 ST

编制日期 16.11.2025 08:27:27 MEZ