

## TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



在狭小空间中使用全能型

TERMSERIES-compact -具有最大抗震性的通用继电器

- 极其紧凑，宽度仅为 6 mm，深度仅为 63 mm
- 由于采用封闭式设计，100% 防振
- 集成的状态 LED 简化了功能检查
- 永久安装继电器，特别防篡改

## 通用订货数据

版本	TERMSERIES-紧凑, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, PUSH IN
订货号	<a href="#">2899000000</a>
类型	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
数量	10 items

## TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	62.5 mm	深度 (英寸)	2.4606 inch
高度	89.4 mm	高度 (英寸)	3.5197 inch
宽度	6.4 mm	宽度 (英寸)	0.252 inch
净重	28.19 g		

## 温度

存储温度	环境温度	-40 °C...60 °C
工作温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

## 负载侧

触点类型 1 CO contact (AgNi)

## 基本信息

颜色编码 黑色

## 联接参数

导线连接方式	PUSH IN	额定连接下的裸线长度	9 mm
单股导线的最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>	单股导线最大截面	1.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.14 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		