

WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

我们的 L 系列，作为标准和高级型号，是工业领域理想的表面贴装灯。旋转安装支架可轻松直接地安装和定位照明区域。只需一个电源，就可以将几个灯串联起来。采用圆形接插件的简单联接技术可实现即插即用。特殊的安全玻璃可防止工业影响，同时提供 5.700K 光色的均匀照明。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 订货号 | 2899350000 |
| 类型 | WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0 |
| GTIN (EAN) | 4064675906407 |
| 数量 | 1 items |

WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E354496 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|--------------|
| 深 | 40 mm | 深度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 高度 | 42 mm | 高度 (英寸) | 1.6535 inch |
| 宽度 | 540 mm | 宽度 (英寸) | 21.2598 inch |
| 净重 | 776 g | | |

温度

| | |
|------|------------|
| 工作温度 | -20 - 45°C |
|------|------------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b1b97d04-507a-4265-bbf8-4e884ff5d5a9 |

常规技术数据

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------|---------|
| 连接类型 | 针接插件 | 车辆电子设备 | No |
| 色温 (CCT) | 5700K, White | 弱电流 | 1359 lm |
| 发射角 | 100 ° | 照度级 | 489 lux |
| 工作寿命 | 60.000 h | 安装方式 | 螺钉安装 |
| 钻孔间距 | 570 mm | 防护等级 | IP67 |
| 效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令) | Not required | | |

材料数据

| | | | |
|----------|-----|--------|---------|
| LED 盖板材料 | ESG | 外壳基本材料 | 硬质阳极氧化铝 |
|----------|-----|--------|---------|

电气数据

| | | | |
|------|---------|------|----------|
| 额定电压 | 24 V DC | 额定电流 | 554.2 mA |
| 功率 | 13.3 W | 可调光 | 是 |

电缆技术参数

| | |
|--------|---------|
| 外壳基本材料 | 硬质阳极氧化铝 |
|--------|---------|

连接数据

| | | | |
|-----------|-----|----|---|
| LED 模块可连接 | 否 | 类型 | 针式 直 |
| 回路数 | 5 | 编码 | A 编码 |
| 连接螺纹 | M12 | 布线 | 引脚 1 : 控制白色 LED 24V DC, 引脚 2 : NC, 引脚 3 : |

WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

GND(-), 引脚 4 : NC, 引脚
5 : NC

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ETIM 10.0 | EC000996 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 | | |


WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




插针分配方案



WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**螺钉端子联接器**

缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | SAIBGS-P-5A-4/6-M12 | 版本 |
| 订货号 | 9457250000 | 可现场安装的接插件, M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248155774 | |
| 数量 | 1 ST | |

PUR/无卤 黑色(U)

传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SAIL-M12BG-5-1.5U | 版本 |
| 订货号 | 9457910150 | 传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 1.5 m, 孔式 直. |
| GTIN (EAN) | 4032248528875 | 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SAIL-M12BG-5-3.0U | 版本 |
| 订货号 | 9457910300 | 传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 3 m, 孔式 直, 带 |
| GTIN (EAN) | 4032248228843 | 屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SAIL-M12BG-5-5.0U | 版本 |
| 订货号 | 9457910500 | 传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 5 m, 孔式 直, 带 |
| GTIN (EAN) | 4032248228850 | 屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SAIL-M12BG-5-10U | 版本 |
| 订货号 | 9457911000 | 传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 10 m, 孔式 直. |
| GTIN (EAN) | 4032248228867 | 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SAIL-M12GM12G-5-1.0U | 版本 |
| 订货号 | 9457340100 | 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数 : 5, 1 m, 针式 直 - 孔式 |
| GTIN (EAN) | 403224832583 | 直. 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |

WIL-LXXXX-RXPS-5700-X540-M12X-X0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SAIL-M12GM12G-5-2.0U | 版本 |
| 订货号 | 9457340200 | 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数 : 5, 2 m, 针式 直 - 孔式 |
| GTIN (EAN) | 4008190311285 | 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SAIL-M12GM12G-5-3.0U | 版本 |
| 订货号 | 9457340300 | 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数 : 5, 3 m, 针式 直 - 孔式 |
| GTIN (EAN) | 4008190311896 | 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 数量 | 1 ST | |