

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





E 系列配有标准灯和高级灯,是工作区域集中照明的理想之选。旋转安装支架为照明区域的定位提供了必要的灵活性。由于内置 M8 接插件,可提供简单快速的联接,并允许联接多个灯。由坚固的 PMMA 制成的防尘盖不仅提供了必要的保护 (IP54),而且还确保了 5.700K 的均匀照明。

通用订货数据

订货号	2899790000
类型	WIL-EXXXX-RXPS-5700-X980-M8XX
GTIN (EAN)	4064675906841
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

4

M8

引脚 1:控制白色 LED 12-30V DC, 引脚 2:可调

技术数据

MAMID 认证		22 (CONTRACTOR	
MAIMID IVIE	((6.7	7 " CA	
ROHS	一致	05	
JL File Number Search	UL 网站		
cURus 证书号	E354496		
尺寸和重量			,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35 mm	深度 (英寸)	1.378 inch
_不 高度	35 mm	 高度 (英寸)	1.378 inch
^{司及}	980 mm	<u> </u>	38.5826 inch
争重	569 g	202 (7.3)	
温度			
工作温度	-20 - 45°C		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-	b868-70515b8da84d	
 常规技术数据			
TIV 1 1 TIV	61 1441-7 11		
联接类型	针接插件	车辆电子设备	No STOCK MAIL:
LED 模块形状	圆形	色温 (CCT)	5700K, White
弱电流	2868 lm 756 lux	发射角	120 ° 60.000 h
^{积及级} 安装方式		 工作寿命 钻孔间距	989 mm
女表刀式		拉几月吐	309 11111
材料数据			
LED 盖板材料	PMMA	外壳基本材料	硬质阳极氧化铝
电气数据			
*	1230 V DC 是的,无级调光	<u>功率</u>	25 W
	XEHU, 764X 9976		
可调光	AEHJ: プレッス サップし		
额定电压 可调光 电缆技术参数 外壳基本材料	硬质阳极氧化铝		

编制日期 05.11.2025 12:07:27 MEZ

<u>类型</u> 编码

拧紧力矩矩

回路数

布线

联接螺纹

针式 直

A 编码

0.6 Nm





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

光 1.2-10V DC, 引脚 3: GND(-), 引脚 4: NC

分类			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



尺寸图



插针分配方案





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

直型



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型 SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8 订货号 <u>1803880000</u>

4032248259861

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

可现场安装的接插件, M8

PUR/无卤 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线, 可在多个应用中实现数据或电力传输。 上述模压电缆与接插件配合使用,提供有效、经验证的联接。 电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。 我们的研发团队对上述问题进行了集中探索, 设计出一系列特制M8和 M12传感器/执行器电缆, 总有一款适合您。没能找到您需要的产品?或许您能对所需产品进行具体描述? 请与我们交流!

通用订货数据

类型	SAIL-M8BG-4-1.5U	版本
订货号	9457850150	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数: 4, 1.5 m, 孔式 直, 带
GTIN (EAN)	4032248403387	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-4-3.0U	版本
订货号	9457850300	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数: 4, 3 m, 孔式 直, 带
GTIN (EAN)	4032248403394	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-4-5.0U	版本
订货号	9457850500	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数: 4, 5 m, 孔式 直, 带
GTIN (EAN)	4032248229208	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8BG-4-10U	版本
订货号	9457851000	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数: 4, 10 m, 孔式 直, 带
GTIN (EAN)	4032248285693	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8GM8G-4-1.0U	版本
订货号	1880470100	传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 1 m, 针式 直 - 孔式 直,
GTIN (EAN)	4032248555499	带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SAIL-M8GM8G-4-2.0U	版本
订货号	1880470200	传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 2 m, 针式 直 - 孔式 直,
GTIN (EAN)	4032248733965	带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M8GM8G-4-3.0U	版本
类型 订货号	SAIL-M8GM8G-4-3.0U 1880470300	版本 传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 3 m, 针式 直 - 孔式 直,

目录日期/图纸 6