数据信息页

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 大号电源插芯, USB 充电器
订货号	<u>2902350000</u>
类型	IE-FCI-PWB-2USB-C-5V
GTIN (EAN)	4099986004726
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



尺寸和重量

净重 0 g

温度

 存储温度
 工作温度
 0 °C...45 °C

 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态符合要求REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

USB 充电器

充电插座	2x USB C	输入电流	≤ 300 mA
输入电压	100240 V	 最大输入电压	240 V
最小输入电压	100 V	—— 输出电流	3 A
输出电压	5 V	 输出电压	5 V DC
输出电压类型	DC	 频率范围	5060 Hz
效率	80%	 待机模式功耗	最大 0.1 W
防护等级	II	 标准	EN 60950-1, EN 62684

电气特性

效率 80%

可接导线

剥线长度	6 mm	
联接类型	螺钉联接	
导线截面积,极软线,带管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	2.5 mm ²
导线截面积, 硬导线	最小	1.5 mm ²
	最大	2.5 mm ²
导线截面积, 软线, 带管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	2.5 mm ²
导线截面积, 硬导线	1.5 2.5 mm ²	
导线截面积, 软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm²	
导线截面积, 极软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm²	

分类

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121

数据信息页

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图

