数据信息页


VT-TM 0/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





通用订货数据

版本	, 套筒 x 5.3 mm, TPU, 颜色编码: 黄色, 透明, 导线外
	径: 1.3 - 3 mm
订货号	2902790000
类型	VT-TM 0/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005341
数量	200 items

VT-TM 0/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
/ C J 作主主			
 高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	5.3 mm	 宽度 (英寸)	0.2087 inch
争重	0.27 g		
温度			
工作温度范围	-3090 °C		
环保产品合规		· ·	'
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		E关注物质 (SVHC)	
		文八工物域 (OVIIO)	
通用数据			
打印类型	空白	宽度	5.3 mm
1150天皇 阻燃等级符合 UL 94	포디 V-0		90 °C
最小工作温度	-30 °C		
5素	 不		TPU
7. 7. 可称志		推荐使用的工业	
工作温度范围	-3090 °C)EI) (2/13/13/	>\~
导线和电缆标记号			
F-#		目 压拉苯和	0.5
卤素 B C	不 0.22 mm²	最大压接面积	0.5 mm ²
最小压接面积 最小电缆外径			3 mm 1.3 - 3 mm
取小电级外位 导线压接面积	1.3 mm 0.22 - 0.5 mm ²		1.3 - 3 mm
	0.22 - 0.5 1111112		
分类 			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

VT-TM 0/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	TM-I 30 MC NE WS	版本
订货号	1876390000	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248466450	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE GE	版本
订货号	<u>1876370000</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248466443	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE RT	版本
订货号	<u>1876380000</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248466474	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE BL	版本
订货号	<u>1876400000</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248466467	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE GN	版本
订货号	<u>1365610000</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4050118171907	
数量	300 ST	

TM-I 30



过程可靠: TM-I

TM-I 镶嵌式标签具有导片,方便轻松将标签从 TM 机型送入透明护套。当标签塞入到位,导片将在设计位置折断。 之后,可将装好标签的护套轻松推到导线相应位置。优势:可一步实现批量高效预组装。

VT-TM 0/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据				
类型	TM-I 30 MM WS	版本		
订货号	2005530000	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色		
GTIN (EAN)	4050118390070			
数量	2000 ST			
类型	TM-I 30 MM GE	版本		
订货号	2005700000	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色		
GTIN (EAN)	4050118390339			
数量	2000 ST			
类型	TM-I 30 MM RT	版本		
订货号	2005870000	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 红色		
GTIN (EAN)	4050118390384			
数量	2000 ST			
类型	TM-I 30 MM BL	版本		
订货号	2005990000	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 蓝色		
GTIN (EAN)	4050118390452			
数量	2000 ST			