


VT-TM 5/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	, 套筒 x 5.3 mm, TPU, 颜色编码: 黄色, 透明, 导线外径: 24 - 35 mm
订货号	<a href="#">2902840000</a>
类型	VT-TM 5/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005396
数量	30 items

## VT-TM 5/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	5.3 mm	宽度 (英寸)	0.2087 inch
净重	4 g		

## 温度

工作温度范围	-30...90 °C
--------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印类型	空白	宽度	5.3 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	黄色, 透明
卤素	不	基础材料	TPU
打印标志	无	推荐使用的工业	交通, 机械制造
工作温度范围	-30...90 °C		

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	70 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	25 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	35 mm
最小电缆外径	24 mm	导线外径	24 - 35 mm
导线压接面积	25 - 70 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	TM-I 30 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1876390000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248466450	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1876370000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248466443	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE RT	版本
订货号	<a href="#">1876380000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 红色
GTIN (EAN)	4032248466474	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE BL	版本
订货号	<a href="#">1876400000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4032248466467	
数量	300 ST	
类型	TM-I 30 MC NE GN	版本
订货号	<a href="#">1365610000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4050118171907	
数量	300 ST	

TM-I 30



过程可靠: TM-I

TM-I 镶嵌式标签具有导片，方便轻松将标签从 TM 机型送入透明护套。当标签塞入到位，导片将在设计位置折断。之后，可将装好标签的护套轻松推到导线相应位置。优势：可一步实现批量高效预组装。

**VT-TM 5/30 HF-V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	TM-I 30 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2005530000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390070	
数量	2000 ST	
类型	TM-I 30 MM GE	版本
订货号	<a href="#">2005700000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390339	
数量	2000 ST	
类型	TM-I 30 MM RT	版本
订货号	<a href="#">2005870000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 红色
GTIN (EAN)	4050118390384	
数量	2000 ST	
类型	TM-I 30 MM BL	版本
订货号	<a href="#">2005990000</a>	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118390452	
数量	2000 ST	