数据信息页

P BAG SET 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来,可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

版本	工具,附件	
订货号	<u>2903440000</u>	
类型	P BAG SET 6	
GTIN (EAN)	4099986008991	
数量	1 items	
交货状态	—————————————————————————————————————	
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00	

P BAG SET 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	<u>'</u>			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	170 mm	深度 (英寸)	6.6929 inch	
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch	
争重	1243.62 g			
环保产品合规				
A 10111-	66 A TT-12			
RoHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028			
PW6 技术数据				
物品描述	工具包, 已装配			
分类				
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149	
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149	
	EC000149 EC000149			
ETIM 10.0		ECLASS 9.0	21-04-50-03	
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03	
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03	
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03	
ECLASS 15.0	21-04-50-03			

P BAG SET 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

未装配



车间和工厂里, 如果能够把各类工具有条理的管理起来, 可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考 虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线 和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型 P BAG 订货号 <u>2548180000</u> GTIN (EAN)

4050118557916

数量

版本 工具,附件

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 PZ 6 ROTO ADJ 订货号 2831380000 GTIN (EAN) 4064675415909

0.14mm², 6mm², 梯形

1 ST 数量

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能,无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

P BAG SET 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 STRIPAX 订货号 <u>9005000000</u>

版本 工具, 剥线及切割工具

GTIN (EAN) 4008190072506

数量 1 S

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层,电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型 KT 8 订货号 <u>9002</u>6 版本

9002650000 4008190020163 断线工具,单手操作式切割工具

GTIN (EAN) 40081900 数量 1 ST

非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹

4

- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示: 视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

类型 VT LCL 订货号 <u>2436670000</u> GTIN (EAN) 4050118450033 数量 1 ST

版本

测试工具, 电缆检测仪

编制日期 03.11.2025 02:47:57 MEZ

目录日期 / 图纸