

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来,可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

### 通用订货数据

版本	工具,附件	
订货号	<u>2903510000</u>	
类型	P BAG XL SET 10	
GTIN (EAN)	4099986009288	
数量	1 items	
交货状态	本产品即将停产。	
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS			
尺寸和重量			
深	220 mm	深度 (英寸)	8.6614 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	320 mm	宽度 (英寸)	12.5984 inch
净重	1965.79 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	1) 日安水 Lead 7439-92-1		
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028		
PW6 技术数据			
物品描述	工具包, 已装配		
			'
	<u> </u>		<u> </u>
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 未装配



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来, 可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考 虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线 和剥线的压接套件和压接管状端头。

#### 通用订货数据

类型 P BAG BIG 订货号 2576620000 GTIN (EAN) 4050118650594

数量

版本 工具,附件

#### 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线 的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和 铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护 绝缘层, 电压最高可达 1,000 V。

#### 通用订货数据

类型 订货号 9002650000 GTIN (EAN) 4008190020163

1 ST

版本

断线工具,单手操作式切割工具

# 开槽螺丝刀

数量



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件,DIN EN 60900,IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

# 通用订货数据

类型 SDIS SLIM 0.6X3.5X100

订货号 2749610000 GTIN (EAN) 4050118896350 版本 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6

数量

编制日期 02.11.2025 05:48:48 MEZ

3 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

GTIN (EAN)

类型 SDIS SLIM 0.8X4.0X100

2749620000

4050118896367

装配工具, 刀片宽度(B): 4 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.8

mm

数量 1 ST

# 十字槽螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件,DIN EN 60900,IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

#### 通用订货数据

SDIK SLIM PH2 X 100 类型 订货号 2749660000

GTIN (EAN) 4050118896404

数量

类型 SDIK SLIM PH1 X 80

订货号 2749650000 GTIN (EAN)

数量

4050118896398

1 ST

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1

#### VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

## 通用订货数据

类型 **KBZ 180** 订货号 9046290000 GTIN (EAN) 4032248356485

版本 Pliers

1 ST

编制日期 02.11.2025 05:48:48 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### VDE绝缘电话钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

#### 通用订货数据

类型 FRZ S 160 订货号 9046370000 GTIN (EAN) 4032248357673

数量

版本

Pliers

#### 电压测试仪



在安装、维护和修理电子设备和仪器时测试仪必不可少。 魏德米勒提供完整的测试仪分类:

从电压测试仪到电流绝缘钳,再到插座和 FI 测试仪。在研 发和设计时魏德米勒始终关注用户的要求和经验,因此设 备具备最佳设计和高可靠度、完美适用于实践工作。

#### 通用订货数据

类型 SD ELEC PRO 订货号 2855000000 GTIN (EAN) 4064675530343

版本

电压测试仪,不

数量

1 ST

# 工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能,无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

# 数据信息页

## P BAG XL SET 10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

订货号

## 通用订货数据

类型 STRIPAX

9005000000

工具, 剥线及切割工具

GTIN (EAN) 4008190072506

数量 1 S7

### **Crimping tools**



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

类型 PZ 6 ROTO ADJ 订货号 <u>2831380000</u>

4064675415909

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

0.14mm², 6mm², 梯形

目录日期/图纸 6