

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

**通用订货数据**

订货号	2903600000
类型	<a href="#">TOP CASE ULTIMATE PLUS</a>
GTIN (EAN)	4099986009370
数量	1 items

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

深	352 mm	深度 (英寸)	13.8582 inch
高度	255 mm	高度 (英寸)	10.0394 inch
宽度	465 mm	宽度 (英寸)	18.3071 inch
净重	13223 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

**PW6 技术数据**

物品描述 工具箱

**分类**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空箱**

车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

**通用订货数据**

类型	TOP CASE	版本
订货号	<a href="#">1345330000</a>	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
数量	1 ST	

**工具**

- 自动化剥线工具，具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改，便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能，无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

**通用订货数据**

类型	STRIPAX	版本
订货号	<a href="#">9005000000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

**切断工具**

用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	KT 8	版本
订货号	<a href="#">9002650000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

**VDE绝缘钢丝钳**

如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

**通用订货数据**

类型	KBZ 180	版本
订货号	<a href="#">9046290000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

**VDE绝缘电话钳**

如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

**通用订货数据**

类型	FRZ S 160	版本
订货号	<a href="#">9046370000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****VDE绝缘斜口钳**

如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

**通用订货数据**

类型	SE HD 180	版本
订货号	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
数量	1 ST	

**工具**

- 用于快速准确地去除直径为 8 ... 13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆， $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$  至  $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电盒

**通用订货数据**

类型	STRIPPER ROUND TOP	版本
订货号	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

**内六角扳手套装**

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。

**通用订货数据**

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本
订货号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****非接触式电压测试仪**

- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示：视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

**通用订货数据**

类型	VT LCL	版本
订货号	<a href="#">2436670000</a>	测试工具, 电缆检测仪
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

**带LED显示**

电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

**通用订货数据**

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	<a href="#">9918870000</a>	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

**测量仪器**

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。  
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。  
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

**通用订货数据**

类型	FOLDING RULER	版本
订货号	<a href="#">2683990000</a>	
GTIN (EAN)	4050118702040	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****螺丝刀套装**

VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理。

**通用订货数据**

类型	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	版本
----	----------------------------	----

订货号	<a href="#">2749580000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118896329
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

装配工具
------

**刀具**

魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

**通用订货数据**

类型	SLICER 1K	版本
----	-----------	----

订货号	<a href="#">9918160000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4032248371495
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

Cutting blade
---------------

**测量仪器**

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

**通用订货数据**

类型	SPIRIT LEVEL	版本
----	--------------	----

订货号	<a href="#">2888400000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4064675875444
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

工具, 附件
--------

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****工具**

用于PVC绝缘电缆的剥线工具

**通用订货数据**

类型	AM 25	版本
订货号	<a href="#">9001540000</a>	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	

**锤子****通用订货数据**

类型	HAMMER	版本
订货号	<a href="#">2888420000</a>	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875468	
数量	1 ST	

**压接工具**

如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

**通用订货数据**

类型	WPZ 250	版本
订货号	<a href="#">2886220000</a>	水泵钳
GTIN (EAN)	4064675855224	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****弓锯****通用订货数据**

类型	PUK HACKSAW	版本
订货号	<a href="#">2888390000</a>	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875437	
数量	1 ST	

**导通电阻测试仪**

导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

**通用订货数据**

类型	VT CTL	版本
订货号	<a href="#">2436690000</a>	测试工具, 测试装置
GTIN (EAN)	4050118450040	
数量	1 ST	

**电气柜钥匙**

导线压接后，需要使用螺丝刀（除直插外）将其固定在相应的接线位置。为此，魏德米勒提供各类螺丝刀工具。

**通用订货数据**

类型	CROSS-KEY UNIVERSAL	版本
订货号	<a href="#">9918130000</a>	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****Crimping tools**

用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

类型	PZ 10 HEX	版本
订货号	<a href="#">1445070000</a>	管状端头压接工具, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

**电压测试仪**

在安装、维护和修理电子设备和仪器时测试仪必不可少。  
魏德米勒提供完整的测试仪分类：

从电压测试仪到电流绝缘钳，再到插座和 Fl 测试仪。在研发和设计时魏德米勒始终关注用户的要求和经验，因此设备具备最佳设计和高可靠度，完美适用于实践工作。

**通用订货数据**

类型	SD ELEC PRO	版本
订货号	<a href="#">2855000000</a>	电压测试仪, 不
GTIN (EAN)	4064675530343	
数量	1 ST	

**测量仪器**

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。  
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。  
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

**通用订货数据**

类型	FLEXIMET 5 M	版本
订货号	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****带塑料套的管状端头系列**

盒装, 带塑料套的管状端头 :

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

**通用订货数据**

类型	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	版本
订货号	<a href="#">9025430000</a>	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	

**工具**

- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

**通用订货数据**

类型	STRIPAX 16	版本
订货号	<a href="#">9005610000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190183875	
数量	1 ST	
类型	AM 12	版本
订货号	<a href="#">9030060000</a>	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****Crimping tools**

用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

类型	PZ 16	版本
订货号	<a href="#">9012600000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190035440	
数量	1 ST	

**未绝缘螺丝刀套件**

魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼钢制成，经过完全硬化并镀铬。

**通用订货数据**

类型	SD SET T10/15/20/25/30/...	版本
订货号	<a href="#">2749230000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118895520	
数量	1 ST	

**刀头套装 E6.3**

尾部为1/4" 外六角形 (E63, DIN3126), 直接卡入。

**通用订货数据**

类型	BIT-BOX 11	版本
订货号	<a href="#">2748110000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118894493	
数量	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**刀头转接杆**

精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

**通用订货数据**

类型	SD BITHOLDER 1/4	版本
订货号	<a href="#">2888380000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4064675875420	
数量	1 ST	

**Crimping tools**

用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

**通用订货数据**

类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具，端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	

**集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”**

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能，用于切割和剥离铜导线，适用于最大 1.5 mm<sup>2</sup> 的单股硬导线和 2.5 mm<sup>2</sup> 的多股软导线。

**TOP CASE ULTIMATE PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	<a href="#">9006060000</a>	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

**电动对角钳**

如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

**通用订货数据**

类型	SUPER CUT	版本
订货号	<a href="#">9205150000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
数量	1 ST	

**未绝缘螺丝刀套件**

魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼钢制成, 经过完全硬化并镀铬。

**通用订货数据**

类型	SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1	版本
订货号	<a href="#">2750160000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118895926	
数量	1 ST	