

## PZ 2.5 S ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

版本	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 梯形
订货号	<a href="#">2903660000</a>
类型	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
长度	160 mm	长度 (英寸)	6.2992 inch
净重	290.14 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	梯形		

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		