

**PZ 2.5 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

版本	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 梯形
订货号	<a href="#">2903690000</a>
类型	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
数量	1 items

**PZ 2.5 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
长度	160 mm	长度 (英寸)	6.2992 inch
净重	290.6 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**PW6 技术数据**

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

**压接工具数据**

管状端头 最大横截面 Crimpart-/profil	2.5 mm <sup>2</sup> 梯形	管状端头 最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	---------------------------	------------	----------------------

**触点描述**

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG 最小压接面积	AWG 26 0.14 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>

**分类**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		