


V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2904480000
类型	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-07-23T00:00:00+02:00
替代产品	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	65.5 mm	深度 (英寸)	2.5787 inch
高度	95.2 mm	高度 (英寸)	3.748 inch
宽度	18.5 mm	宽度 (英寸)	0.7283 inch
净重	144 g		

温度

存储温度		工作温度	-25 °C...55 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

污染等级	2
------	---

IEC / EN 额定数据

信号触点	否	额定电压 (交流)	240 V
额定电流 I _N	6.3 A	电压类型	交流电
保险装置	6.3 A	标准	IEC 61984
声信号	无	短路时电流值 ISCCR	25 kA
集成备用保险丝	是		

通用参数

光学功能显示	不	类型	适配器插头
颜色编码	灰色	防护等级	IP00
安装导轨已装备	汇流排	声信号	无
工作海拔	≤ 4000 m		

电气数据

电压类型	交流电
------	-----

通用数据

防护等级	IP00	颜色编码	灰色
------	------	------	----

联接参数

剥线长度	13 mm	导线连接方式	PUSH IN
额定连接下的压接范围	2.5 mm ²	单股导线最大截面	2.5 mm ²
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 2.5 mm ² 46228-1)		接线截面面积, 多股线, 最小	0.82 mm ²
接线截面面积, 多股线, 最大	2.5 mm ²		

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		