

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

版本	TwinMark, 导线及电缆标记号, 2.4 - 4.8 mm, 白色
订货号	2904830000
类型	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
数量	1 items

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
宽度	7.6 mm	宽度 (英寸)	0.2992 inch
长度	75000 mm	长度 (英寸)	2952.75 inch
净重	732 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白		
宽度	7.6 mm		
最大工作温度	105 °C		
最小工作温度	-55 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
长度	75000 mm		
基础材料	聚烯烃		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式		卷装热缩管套
适用的打印机			
每种组合对应的标识牌数	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	4.8 mm
最小电缆外径	2.4 mm	导线外径	2.4 - 4.8 mm
导线压接面积	0.75 - 4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-HS 60/300 SW	版本
订货号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	